

# Voigtländer Bessa II Apo-Lanthar 4,5 / 105 镜头样片 (爱德华yu)

 dujingtou.com/article\_27922.shtml

提起福伦达胶片相机可能大家第一时间想起来的就是海利亚 (Heliar) 镜头，可以说老镜头爱好者，胶片爱好者必玩的镜头之一了。

但是如果说Bessa II中最顶级的镜头那就一定是Apo-Lanthar 4,5 / 105镜头了，成像优异，产量稀少（还有大画幅版本的数量要多一些），而Apo-Lanthar 4,5 / 105的样片也是非常难得的，这里感谢胶片摄影爱好者“爱德华yu”投稿的Apo-Lanthar样片，充实了我们Bessa II的样片库。

## 样片

百合400，xtol原液冲洗

作者：爱德华yu，照片版权归属原作者

作者邮箱：[edwardyu#vip.sina.com](mailto:edwardyu#vip.sina.com)



Apo Lanthar 4,5 / 105 样片



Apo Lanthar 4,5 / 105 样片



Apo Lanthar 4,5 / 105 样片

## Bessa II Series

---

This is the most renowned of the cameras with the “Bessa” name.

Self erecting camera with a coupled rangefinder.

34 500 Bessas II made from 1950 to 1956.

The Bessas II were fitted with a Color-Skopar 3.5/10.5 cm, or a Color-Heliar 3.5/10.,5 cm or

from 1954, the rare and sought-after Apo-Lanthar 4.5/10.5 cm.

The Compur-Rapid shutter fitted on the earlier models was replaced by the Synchro-Compur shutter from 1951.

The accessory shoe appears only from 1954.

这是福伦达“Bessa”系列中最著名的相机。

使用黄斑联动对焦的旁轴折叠相机，区别于BESSA RF 的裂像对焦取景器。

Bessas II从1950年至1956年福伦达制造。

Bessas II配有Color-Skopar 3.5 / 10.5 cm，或Color-Heliar 3.5 / 10.,5 cm或从1954年开始，罕见且备受追捧的Apo-Lanthar 4.5 / 10.5厘米。

早期型号上的Compur-Rapid快门在1951年被Synchro-Compur快门取代。

闪光灯冷靴仅在1954年版本出现。

## 镜头版本

---

测距仪版本的BESSA -贝萨2 (1950-55) 6 x 9，镀铬顶部 镜头版本：4片3组 Color Skopar，5片3组 Heliar, 5片3组 Color Heliar 3,5/105 5片3组 **Apo Lanthar 4,5 / 105 (非常罕见)** 快门版本：Synchro Compur / Prontor SVS

## 产量

---

1950年至1956年制造了**34,500**台，其中**APO Lanthar** 镜头版本几百台，有传言500台左右，但是从之前的惯例，这都是方便炒作，实际量可能还是多一点。

## 福伦达BESSA II 目前价格 (估)

---

- **Apo Lanthar 5000-8000 \$** 鉴别方式是将最低的 (4,5) 光圈刻度值与镜头进行比较-最近的很多APo机器都是用便宜的版本的海丽亚镜头仿造而成，而主要区分就是看光圈的位置，是3.5光圈还是4.5的位置。
- **Color Heliar 700-950 \$ (品相好的价格上涨)**
- **Color Skopar 350-500 \$ (这个价格多年未变)**
- **蜥蜴皮版本约700美元**



福伦达BESSA II Apo Lanthar 4,5 / 105



福伦达BESSA II Apo Lanthar 4,5 / 105



福伦达BESSA II Apo Lanthar 4,5 / 105



福伦达BESSA II Apo Lanthar 4,5 / 105



福伦达BESSA II Apo Lanthar 4,5 / 105





福伦达BESSA II Apo Lanthar 4,5 / 105

[福伦达贝萨 \(Voigtlander Bessa\)](#)

[voigtlander BESSA II 贝萨2 版本及说明书 \(三个版本及说明书\)](#)

[Voigtlander Bessa II 福伦达贝萨2维修资料汇总](#)

[voigtlander Bessa RF 黄斑不准维修，黄斑校准](#)

[Voigtlander Bessa RF测试样片 \(黄斑维修\)](#)

[Voigtlander Bessa RF测试样片 \(黄斑终于准确了\)](#)

[福伦达 贝萨2 Bessa II Color-Heliar 3.5/105mm样片](#)



投稿内容不限  
网站  
公众号  
内容同步推送

## 给毒镜头投稿：

---

镜头测试样片的量还是太少了，如果大家有老镜头新镜头的测试照,使用心得、评测报告、以及您自己觉得满意的照片，都可以投稿给我们，我们可以在网站和公众号发布，您可以微信投稿或者点击上面的图片给我发邮件，内容为样片、您的介绍、个人介绍、器材简介等。希望大家能多给我们一些帮助和支持。（[点击马上投稿>>>](#)）

## 毒镜头资料共享库（新）

---

### 毒镜头资料共享库 阿里云网盘地址：（2022-5-20更新）

「毒镜样片」<https://www.aliyundrive.com/s/KvJBjEX9Fnk> 点击链接保存，或者复制本段内容，打开「阿里云盘」APP

「Bronica说明书」<https://www.aliyundrive.com/s/hXmknuMbiXZ> 点击链接保存，或者复制本段内容，打开「阿里云盘」APP

「宾得说明书整理完毕」<https://www.aliyundrive.com/s/srZS39Yq3AS> 点击链接保存，或者复制本段内容，打开「阿里云盘」APP

「胶片相机专利全集」<https://www.aliyundrive.com/s/6L5Cx3e6rKR> 点击链接保存，或者复制本段内容，打开「阿里云盘」APP

「尼康镜头莱卡显微镜说明书等」<https://www.aliyundrive.com/s/VUmRA7srFsn> 点击链接保存，或者复制本段内容，打开「阿里云盘」APP

「Wollensak万伦莎百年资料库」<https://www.aliyundrive.com/s/W4mGExRSEWc> 点击链接保存，或者复制本段内容，打开「阿里云盘」APP

「cameramanuals相机说明书英文版」<https://www.aliyundrive.com/s/Pu8zVUHUVYR> 点击链接保存，或者复制本段内容，打开「阿里云盘」APP

### 毒镜头资料共享库 百度网盘地址：（2022-5-20更新）

链接: [https://pan.baidu.com/s/1N0iFwqyXZYF\\_aA6AApcDAw?pwd=divt](https://pan.baidu.com/s/1N0iFwqyXZYF_aA6AApcDAw?pwd=divt) 密码: divt  
如果失效大家给我留言，资源随时更新。

Posted In: [历史](#)